

DA Brugsanvisning - LED-halprojektor
(art.-nr. 345760, 345765, 345770, 345775, 345780, 345785)

Generelle oplysninger

Denne brugsanvisning indeholder anvisninger om brug og sikkerhed. Læs anvisningerne omhyggeligt, og overhold de anførte forskrifter og anvisninger, før du tager apparatet i brug. Opbevar brugsanvisningen til evt. senere brug!

Forskriftsmæssig anvendelse

LED-halprojektøren til oplysning af stalde, ridehaller, industri- og lagerhaller, lader, værksteder osv. Enhver anden anvendelse må betragtes som ikke værende omfattet af denne definition. Ved ukorrekt brug og indgreb i apparatet bortfalder producentens garanti og ansvar.

Sikkerhedsanvisninger

- ⚠ FORSIGTIG!**
Fare for skader på personer og materiel ved ukorrekt anvendelse!
- Montering skal udføres af en elektriker.
 - Før der arbejdes på LED-halprojektøren, skal det kontrolleres, at den er afbrudt fra netspændingen.
 - LED-halprojektøren må ikke anvendes, hvor der er risiko for brændbare gasser, dampe og støv.
 - Urenheder og støvaflejringer kan i høj grad forringe LED-halprojektørens funktionstid og ydeevne på grund af reduceret varmeafledning. Rengør huset, særligt køleribberne.
 - Monter og opbevar LED-halprojektøren utilgængeligt for børn.
 - Kontroller altid før brug, om LED-halprojektøren er uden fejl og mangler. Tag ikke LED-halprojektøren i drift, hvis en komponent er defekt.
 - Åbn ikke huset, særligt ikke ved defekt. Kontakt i givet fald producenten.
 - Undgå øjenskader! Se ikke direkte ind i LED-halprojektøren.
 - Overhold nationale og internationale sikkerheds-, helbreds- og arbejdsbeskyttelsesforskrifter.

Tekniske data

Effekt / Lysstrøm	345760 / 345765: 100 W / 13.500 Lumen 345770 / 345775: 150 W / 18.000 Lumen 345780 / 345785: 200 W / 24.500 Lumen
Funktionsenhed	345760, 345770, 345780: inkl. 3-in-1-dæmpningsfunktion (1...10 V / 10 V PWM / Modstand 0-100 kΩ)
Driftstimer	> 50.000
Indgangsspænding	100-240 V AC
Lysfarve	5700 K (dagslyshvid)
Kapslingsklasse	IP 65
Farvegengivelse (CRI)	Ra > 80
Lysvinkel	110°



UFO lamper, LED

Varenr 90 58 956, 100W

Varenr 90 59 567, 150W

Varenr 90 59 272, 200W



Kerbl 345760, 345765, 345770, 345775, 345780, 345785

Dette lysarmatur har indbyggede diodelyskilder

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Lysarmaturets lyskilder kan ikke udskiftes

874/2012



CE-mærke / CE-overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer Albert KERBL GmbH, at det produktapparat, der er beskrevet i denne manual, er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de øvrige gældende bestemmelser og direktiver. CE-mærket står for overholdelse af Den Europæiske Unions direktiver.



El-affald

Når apparatet er udtjent, påligger det den driftsansvarlige at bortskaffe det miljømæssigt korrekt. Overhold de relevante forskrifter i dit land. Apparatet må ikke bortskaffes med det almindelige køkkenaffald. Iht. EU-direktiv om bortskaffelse af elektriske og elektroniske apparater modtager de kommunale indsamlingssteder eller genbrugsstationer apparatet gratis. Det kan også afleveres i specialforretninger, der yder den service, at de modtager udslidte apparater. En korrekt bortskaffelse er til gavn for miljøet og forhindrer mulige skadelige virkninger på menneske og miljø.

